


[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Composants Optiques de SCHOTT](#)

Filtres à Densité Neutre (ND) en Verre Gris SCHOTT NG See More by [SCHOTT](#)

[Optical Components](#)




- Épaisseurs standard de 1, 2 et 3 mm
- Atténuation uniforme de la lumière dans le spectre visible
- Options personnalisées disponibles
- Filtres en verre de précision SCHOTT NG également disponibles

Spécifications


Propriétés physiques et mécaniques

Parallélisme (arcmin): ≤3	Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Propriétés optiques	
Traitement: Uncoated	Qualité de Surface: 60-40
Tolérance de Transmission (%): (nominal)	Tolérance Densité Optique (%): (nominal)

Schott NG Absorptive ND Filters
(1mm Thickness) Visible Spectrum



Schott NG Absorptive ND Filters (1mm Thickness) Extended Spectrum



Produits

Dia. (mm)	Dimensions (mm)	Densité Optique OD	Numéro de Verre/Filtre	Épaisseur (mm)	Transmission (%)	Numéro de Stock	Prix	Achat
25.00	-	4.84	SCHOTT NG1	1.00	0.001	#14-075	€45,32 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	-	>5	SCHOTT NG1	2.00	<0.001	#14-077	€45,32 Prix sur Quantité	13 In Stock
25.00	-	>5	SCHOTT NG1	3.00	<0.001	#14-079	€45,32 Prix sur Quantité	9 In Stock
-	50.0 x 50.0	4.84	SCHOTT NG1	1.00	0.001	#14-074	€99,91 Prix sur Quantité	16 In Stock
-	50.0 x 50.0	>5	SCHOTT NG1	2.00	<0.001	#14-076	€99,91 Prix sur Quantité	12 In Stock
-	50.0 x 50.0	>5	SCHOTT NG1	3.00	<0.001	#14-078	€99,91 Prix sur Quantité	7 In Stock
25.00	-	0.99	SCHOTT NG3	1.00	10	#14-081	€45,32 Prix sur Quantité	10 In Stock
25.00	-	1.95	SCHOTT NG3	2.00	1.1	#14-083	€45,32 Prix sur Quantité	12 In Stock
25.00	-	2.91	SCHOTT NG3	3.00	0.12	#14-085	€45,32 Prix sur Quantité	16 In Stock
-	50.0 x 50.0	0.99	SCHOTT NG3	1.00	10	#14-080	€99,91 Prix sur Quantité	14 In Stock
-	50.0 x 50.0	1.95	SCHOTT NG3	2.00	1.1	#14-082	€99,91 Prix sur Quantité	17 In Stock
-	50.0 x 50.0	2.91	SCHOTT NG3	3.00	0.12	#14-084	€99,91 Prix sur Quantité	14 In Stock
25.00	-	0.55	SCHOTT NG4	1.00	28	#14-087	€45,32 Prix sur Quantité	12 In Stock
25.00	-	1.06	SCHOTT NG4	2.00	8.6	#14-089	€45,32 Prix sur Quantité	17 In Stock
25.00	-	1.58	SCHOTT NG4	3.00	2.6	#14-091	€45,32 Prix sur Quantité	12 In Stock
-	50.0 x 50.0	0.55	SCHOTT NG4	1.00	28	#14-086	€99,91 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	50.0 x 50.0	1.06	SCHOTT NG4	2.00	8.6	#14-088	€99,91 Prix sur Quantité	16 In Stock
-	50.0 x 50.0	1.58	SCHOTT NG4	3.00	2.6	#14-090	€99,91 Prix sur Quantité	11 In Stock
25.00	-	0.28	SCHOTT NG5	1.00	53	#14-093	€45,32 Prix sur Quantité	12 In Stock

25.00	-	0.51	SCHOTT NG5	2.00	31	#14-095	€45,32 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	-	0.75	SCHOTT NG5	3.00	18	#14-097	€45,32 Prix sur Quantité	15 In Stock
-	50.0 x 50.0	0.28	SCHOTT NG5	1.00	53	#14-092	€99,91 Prix sur Quantité	11 In Stock
-	50.0 x 50.0	0.51	SCHOTT NG5	2.00	31	#14-094	€99,91 Prix sur Quantité	8 In Stock
-	50.0 x 50.0	0.75	SCHOTT NG5	3.00	18	#14-096	€99,91 Prix sur Quantité	14 In Stock
25.00	-	1.42	SCHOTT NG9	1.00	3.8	#14-099	€45,32 Prix sur Quantité	14 In Stock
25.00	-	2.8	SCHOTT NG9	2.00	0.15	#14-101	€45,32 Prix sur Quantité	11 In Stock
25.00	-	4.18	SCHOTT NG9	3.00	0.007	#14-103	€45,32 Prix sur Quantité	13 In Stock
-	50.0 x 50.0	1.42	SCHOTT NG9	1.00	3.8	#14-098	€99,91 Prix sur Quantité	7 In Stock
-	50.0 x 50.0	2.8	SCHOTT NG9	2.00	0.15	#14-100	€99,91 Prix sur Quantité	14 In Stock
-	50.0 x 50.0	4.18	SCHOTT NG9	3.00	0.007	#14-102	€99,91 Prix sur Quantité	13 In Stock
25.00	-	0.14	SCHOTT NG11	1.00	72	#14-105	€45,32 Prix sur Quantité	11 In Stock
25.00	-	0.25	SCHOTT NG11	2.00	56	#14-107	€45,32 Prix sur Quantité	13 In Stock
25.00	-	0.35	SCHOTT NG11	3.00	44	#14-109	€45,32 Prix sur Quantité	16 In Stock
-	50.0 x 50.0	0.14	SCHOTT NG11	1.00	72	#14-104	€99,91 Prix sur Quantité	16 In Stock
-	50.0 x 50.0	0.25	SCHOTT NG11	2.00	56	#14-106	€99,91 Prix sur Quantité	14 In Stock
-	50.0 x 50.0	0.35	SCHOTT NG11	3.00	44	#14-108	€99,91 Prix sur Quantité	12 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com