

[Tous les Produits](#) / [Objectifs d'Imagerie](#) / [Objectifs Télécentriques](#)

## TECHSPEC® Objectifs Télécentriques CobaltTL



- Objectif bi-télécentrique haute résolution et éclairage en ligne
- Jusqu'à 20 mégapixels, taille de pixel de 2,2 µm
- Objectif télécentrique de monture C pour capteurs de 1,1" avec f/4

### Spécifications

#### Caractéristiques du produit

Series: CobaltTL Series

#### Propriétés optiques

Cercle Image Max. (mm): 17.60

#### Capteur

Taille maximale du capteur: 1.1"

Pixel Size (µm): 2.20

#### Filetage & montage

Monture: C-Mount

**Informations techniques**

## Produits

| Magnification | Taille max. du capteur | Champ de vision, capteur max., H x V (mm) | Ouverture (f/#) | WD (mm) | Type d'Éclairage     | Numéro de Stock         | Prix      | Achat        |
|---------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------|----------------------|-------------------------|-----------|--------------|
| 0.27          | 1.1"                   | 51.39 x 38.54                             | f/4.5 - f/22    | 110     | In-Line Illumination | <a href="#">#21-069</a> | €3.040,00 | 10 In Stock  |
| 0.27          | 1.1"                   | 51.39 x 38.54                             | f/4.5 - f/22    | 110     | -                    | <a href="#">#21-068</a> | €2.835,00 | 8 In Stock   |
| 0.28          | 1.1"                   | 50.7 x 37.1                               | f/6 - f/22      | 182     | -                    | <a href="#">#62-921</a> | €5.540,00 | 20+ In Stock |
| 0.34          | 1.1"                   | 40.88 x 30.65                             | f/5 - f/16      | 114     | -                    | <a href="#">#15-870</a> | €2.835,00 | 16 In Stock  |
| 0.34          | 1.1"                   | 40.88 x 30.65                             | f/5 - f/16      | 114     | In-Line Illumination | <a href="#">#15-871</a> | €3.040,00 | 6 In Stock   |
| 0.37          | 1.1"                   | 38.4 x 28.8                               | f/6 - f/16      | 169     | -                    | <a href="#">#88-602</a> | €2.215,00 | 10 In Stock  |
| 0.50          | 1.1"                   | 28.4 x 20.8                               | f/6 - f/22      | 175     | -                    | <a href="#">#62-911</a> | €2.215,00 | 5 In Stock   |
| 0.55          | 1.1"                   | 25.6 x 19.2                               | f/6 - f/16      | 150.00  | -                    | <a href="#">#88-603</a> | €2.215,00 | Contact      |
| 0.69          | 1.1"                   | 20.4 x 15.3                               | f/4.5 - f/22    | 110     | In-Line Illumination | <a href="#">#15-873</a> | €3.040,00 | 7 In Stock   |
| 0.69          | 1.1"                   | 20.4 x 15.3                               | f/4 - f/22      | 110     | -                    | <a href="#">#15-872</a> | €2.820,00 | 15 In Stock  |
| 0.90          | 1.1"                   | 15.8 x 11.6                               | f/6 - f/22      | 111     | -                    | <a href="#">#62-901</a> | €2.215,00 | Contact      |



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK  
 Téléphone: 1-800-363-1992 :  
[www.edmundoptics.com](http://www.edmundoptics.com)