


[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Lentilles Optiques](#) / [Lentilles Plan-Convexes \(PCX\)](#) / [Lentilles Plan-Convexes \(PCX\) en Silice Fondue](#)

TECHSPEC®

Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Silice Fondue UV – Traitées VIS 0°



- Traitées AR pour procurer une réflexion <0,4% par surface de 425 à 675 nm
- Substrat en silice fondue de précision
- Diverses options de traitement : [Non Traitées](#), [MgF₂](#), [UV-AR](#), [UV-VIS](#), [VIS-EXT](#), [VIS-NIR](#), [YAG-BBAR](#), [NIR I](#) et [NIR II](#)

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:

Protective as needed

Propriétés optiques

Tolérance Distance Focale (%):

±1

Gamme de Longueur d'Onde (nm):

425 - 675

Informations techniques

Produits

Dia. (mm)	EFL (mm)	BFL (mm)	Traitement	Substrat	Numéro de Stock	Prix	Achat
2.00	4.00	3.46	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica (Corning 7980)	#72-254	€107,12 Prix sur Quantité	4 In Stock
2.00	6.00	5.45	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica (Corning 7980)	#72-262	€101,46 Prix sur Quantité	4 In Stock
3.00	6.00	5.01	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica (Corning 7980)	#72-270	€107,12 Prix sur Quantité	8 In Stock
3.00	9.00	8.11	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica (Corning 7980)	#72-279	€101,46 Prix sur Quantité	8 In Stock
4.00	8.00	6.91	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica (Corning 7980)	#72-287	€127,72 Prix sur Quantité	9 In Stock
4.00	12.00	11.04	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica (Corning 7980)	#72-295	€122,06 Prix sur Quantité	9 In Stock
5.00	10.00	8.63	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#89-423	€140,08 Prix sur Quantité	20+ In Stock
5.00	15.00	13.83	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#89-424	€131,84 Prix sur Quantité	7 In Stock
5.00	20.00	18.97	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#89-425	€131,84 Prix sur Quantité	11 In Stock
5.00	25.00	23.97	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#89-426	€131,84 Prix sur Quantité	5 In Stock
6.00	9.00	7.29	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#48-944	€142,14 Prix sur Quantité	4 In Stock
6.00	12.00	10.63	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#48-945	€142,14 Prix sur Quantité	12 In Stock
6.00	15.00	13.63	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#48-946	€136,99 Prix sur Quantité	13 In Stock
6.00	18.00	16.62	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#48-947	€136,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock

6.00	21.00	19.63	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#36-715	€136,99 Prix sur Quantité	9 In Stock
6.00	24.00	22.63	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#48-948	€136,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.00	36.00	34.63	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#36-716	€136,99 Prix sur Quantité	9 In Stock
9.00	12.00	9.26	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#48-949	€145,23 Prix sur Quantité	9 In Stock
9.00	13.50	11.44	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#48-950	€145,23 Prix sur Quantité	20+ In Stock
9.00	18.00	15.94	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#48-951	€145,23 Prix sur Quantité	5 In Stock
9.00	22.00	19.94	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#36-717	€140,08 Prix sur Quantité	2 In Stock
9.00	27.00	25.63	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#48-952	€140,08 Prix sur Quantité	3 In Stock
9.00	36.00	34.63	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#48-953	€140,08 Prix sur Quantité	4 In Stock
10.00	20.00	17.94	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#36-718	€147,29 Prix sur Quantité	10 In Stock
10.00	25.00	22.94	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#36-719	€147,29 Prix sur Quantité	3 In Stock
12.00	18.00	15.26	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#48-954	€150,38 Prix sur Quantité	3 In Stock
12.00	25.00	22.31	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#48-955	€150,38 Prix sur Quantité	Contact
12.00	30.00	27.56	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#48-956	€145,23 Prix sur Quantité	3 In Stock
12.00	36.00	34.29	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#48-957	€145,23 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.00	40.00	37.85	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#48-958	€145,23 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.00	50.00	48.01	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#48-959	€136,99 Prix sur Quantité	7 In Stock
12.00	72.00	70.29	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#36-720	€136,99 Prix sur Quantité	11 In Stock
12.00	84.00	82.28	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#36-721	€136,99 Prix sur Quantité	7 In Stock

12.00	100.00	98.33	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#48-960	€136,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
15.00	25.00	22.09	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#84-307	€157,59 Prix sur Quantité	2 In Stock
15.00	30.00	27.53	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#84-308	€157,59 Prix sur Quantité	1 In Stock
15.00	45.00	42.94	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#84-309	€152,44 Prix sur Quantité	12 In Stock
15.00	60.00	57.94	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#84-310	€152,44 Prix sur Quantité	4 In Stock
15.00	75.00	72.94	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#84-311	€152,44 Prix sur Quantité	6 In Stock
18.00	27.00	23.23	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#36-722	€157,59 Prix sur Quantité	1 In Stock
18.00	36.00	32.92	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#36-723	€157,59 Prix sur Quantité	5 In Stock
18.00	54.00	51.6	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#36-724	€152,44 Prix sur Quantité	1 In Stock
20.00	30.00	25.88	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#49-977	€162,74 Prix sur Quantité	16 In Stock
20.00	35.00	31.58	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#49-978	€162,74 Prix sur Quantité	2 In Stock
20.00	40.00	36.92	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#49-979	€162,74 Prix sur Quantité	20+ In Stock
20.00	50.00	47.25	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#49-980	€157,59 Prix sur Quantité	5 In Stock
20.00	60.00	57.60	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#49-981	€157,59 Prix sur Quantité	2 In Stock
20.00	80.00	77.95	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#49-982	€157,59 Prix sur Quantité	2 In Stock
25.00	35.00	29.17	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#36-725	€165,83 Prix sur Quantité	15 In Stock
25.00	38.00	33.03	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#48-961	€165,83 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.00	40.00	34.86	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#36-726	€165,83 Prix sur Quantité	4 In Stock
25.00	50.00	46.00	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#48-962	€165,83 Prix sur Quantité	3 In Stock

25.00	60.00	56.92	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#48-963	€160,68 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	75.00	71.96	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#48-964	€160,68 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	100.00	97.40	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#48-965	€160,68 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	125.00	122.65	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#48-966	€152,44 Prix sur Quantité	7 In Stock
25.00	150.00	147.82	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#48-967	€152,44 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.00	175.00	172.94	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#48-968	€152,44 Prix sur Quantité	4 In Stock
25.00	200.00	198.02	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#48-969	€152,44 Prix sur Quantité	6 In Stock
25.00	250.00	248.14	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#48-970	€152,44 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	400.00	398.33	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#48-971	€152,44 Prix sur Quantité	4 In Stock
30.00	50.00	45.2	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#84-312	€199,82 Prix sur Quantité	5 In Stock
30.00	60.00	55.89	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#84-313	€199,82 Prix sur Quantité	20+ In Stock
30.00	90.00	86.57	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#84-314	€194,67 Prix sur Quantité	17 In Stock
30.00	120.00	116.57	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#84-315	€194,67 Prix sur Quantité	Contact
30.00	150.00	146.57	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#84-316	€189,52 Prix sur Quantité	5 In Stock
50.00	75.00	66.43	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#67-233	€313,12 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.00	100.00	93.84	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#67-234	€313,12 Prix sur Quantité	16 In Stock
50.00	150.00	145.20	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#67-235	€307,97 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.00	200.00	195.19	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#67-236	€307,97 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.00	250.00	245.21	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	#67-237	€307,97 Prix sur Quantité	7 In Stock

75.00	100.00	85.61	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica (Corning 7980)	#72-303	€674,65 Prix sur Quantité	2 In Stock
75.00	125.00	112.66	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica (Corning 7980)	#72-311	€654,05 Prix sur Quantité	1 In Stock
75.00	150.00	136.31	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica (Corning 7980)	#72-319	€633,45 Prix sur Quantité	2 In Stock
75.00	200.00	187.18	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica (Corning 7980)	#72-327	€612,85 Prix sur Quantité	2 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com