

[Tous les Produits](#) /
 [Composants Optiques](#) /
 [Lentilles Optiques](#) /
 [Lentilles Asphériques](#) /
 [Lentilles Asphériques en Verre Poli](#)

TECHSPEC® Lentilles Asphériques de Précision



- Versions améliorées de nos Lentilles Asphériques
- Surface asphérique de précision
- Grandes ouvertures numériques pour maximiser la transmission

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Centrage (arcmin):	<3	Biseau:	Protective as needed
Shape of Back Surface:	Plano		

Propriétés optiques

Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:	0.4λ		
Qualité de Surface:	40-20	Conjugate Distance:	Infinite

Informations techniques

Produits

Dia. (mm)	EFL (mm)	NA	Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
6.00	7.50	0.40	Uncoated	#29-960	€364,62 Prix sur Quantité	20+ In Stock
				#70-058 Nouveau		
						
				Nouveau		
6.00	7.50	0.40	VIS-EXT+ (350-700nm)	Lancé sur notre site Web avant d'être publié au nouveau catalogue. Soyez le premier à en profiter !	€406,85 Prix sur Quantité	4 In Stock
6.00	7.50	0.40	NIR+ (600-1050nm)	#70-070	€406,85 Prix sur Quantité	1 In Stock
				#70-082 Nouveau		
						
				Nouveau		
6.00	7.50	0.40	SWIR+ (900-1700nm)	Lancé sur notre site Web avant d'être publié au nouveau catalogue. Soyez le premier à en profiter !	€406,85 Prix sur Quantité	5 In Stock
6.00	6.00	0.50	Uncoated	#29-959	€364,62 Prix sur Quantité	20+ In Stock

[#70-057 Nouveau](#)



Nouveau

6.00	6.00	0.50	VIS-EXT+ (350-700nm)	Lancé sur notre site Web avant d'être publié au nouveau catalogue. Soyez le premier à en profiter !	€406,85 Prix sur Quantité	1 In Stock
------	------	------	-------------------------	---	--	------------

6.00	6.00	0.50	NIR+ (600-1050nm)	#70-069	€406,85 Prix sur Quantité	5 In Stock
------	------	------	-------------------	-------------------------	--	------------

[#70-081 Nouveau](#)



Nouveau

6.00	6.00	0.50	SWIR+ (900-1700nm)	Lancé sur notre site Web avant d'être publié au nouveau catalogue. Soyez le premier à en profiter !	€406,85 Prix sur Quantité	5 In Stock
------	------	------	-----------------------	---	--	------------

6.00	4.50	0.66	Uncoated	#29-958	€391,40 Prix sur Quantité	14 In Stock
------	------	------	----------	-------------------------	--	-------------

[#70-056 Nouveau](#)



Nouveau

6.00	4.50	0.66	VIS-EXT+ (350-700nm)	Lancé sur notre site Web avant d'être publié au nouveau catalogue. Soyez le premier à en profiter !	€433,63 Prix sur Quantité	1 In Stock
------	------	------	-------------------------	---	--	------------

6.00	4.50	0.66	NIR+ (600-1050nm)	#70-068	€433,63 Prix sur Quantité	1 In Stock
------	------	------	-------------------	-------------------------	--	------------

[#70-080 Nouveau](#)



Nouveau

6.00	4.50	0.66	SWIR+ (900-1700nm)	Lancé sur notre site Web avant d'être publié au nouveau catalogue. Soyez le premier à en profiter !	€433,63 Prix sur Quantité	10 In Stock
------	------	------	-----------------------	---	--	-------------

9.00	11.25	0.33	Uncoated	#29-963	€337,84 Prix sur Quantité	20+ In Stock
------	-------	------	----------	-------------------------	--	--------------

[#70-061 Nouveau](#)



Nouveau

9.00	11.25	0.33	VIS-EXT+ (350-700nm)	Lancé sur notre site Web avant d'être publié au nouveau catalogue. Soyez le premier à en profiter !	€380,07 Prix sur Quantité	7 In Stock
------	-------	------	-------------------------	---	--	------------

9.00	11.25	0.33	NIR+ (600-1050nm)	#70-073	€380,07 Prix sur Quantité	5 In Stock
------	-------	------	-------------------	-------------------------	--	------------

[#70-085 Nouveau](#)



Nouveau

9.00	11.25	0.33	SWIR+ (900-1700nm)	Lancé sur notre site Web avant d'être publié au nouveau catalogue. Soyez le premier à en profiter !	€380,07 Prix sur Quantité	1 In Stock
------	-------	------	-----------------------	---	--	------------

9.00	9.00	0.41	Uncoated	#29-962	€337,84 Prix sur Quantité	20+ In Stock
------	------	------	----------	-------------------------	--	--------------

[#70-060 Nouveau](#)



Nouveau

9.00	9.00	0.41	VIS-EXT+ (350-700nm)	Lancé sur notre site Web avant d'être publié au nouveau catalogue. Soyez le premier à en profiter !	€380,07 Prix sur Quantité	5 In Stock
------	------	------	-------------------------	---	--	------------

9.00	9.00	0.41	NIR+ (600-1050nm)	#70-072	€380,07 Prix sur Quantité	5 In Stock
------	------	------	-------------------	-------------------------	--	------------

[#70-084 Nouveau](#)



Nouveau

9.00	9.00	0.41	SWIR+ (900-1700nm)	Lancé sur notre site Web avant d'être publié au nouveau catalogue. Soyez le premier à en profiter !	€380,07 Prix sur Quantité	Contact
------	------	------	-----------------------	---	--	---------

9.00	6.00	0.62	Uncoated	#29-961	€364,62 Prix sur Quantité	20+ In Stock
------	------	------	----------	-------------------------	--	--------------

[#70-059 Nouveau](#)



Nouveau

9.00	6.00	0.62	VIS-EXT+ (350-700nm)	Lancé sur notre site Web avant d'être publié au nouveau catalogue. Soyez le premier à en profiter !	€406,85 Prix sur Quantité	5 In Stock
------	------	------	-------------------------	---	--	------------

9.00	6.00	0.62	NIR+ (600-1050nm)	#70-071	€406,85 Prix sur Quantité	5 In Stock
------	------	------	-------------------	-------------------------	--	------------

[#70-083 Nouveau](#)



Nouveau

9.00	6.00	0.62	SWIR+ (900- 1700nm)	Lancé sur notre site Web avant d'être publié au nouveau catalogue. Soyez le premier à en profiter !	€406,85 Prix sur Quantité	4 In Stock
------	------	------	---------------------------	--	--	------------

10.00	10.00	0.50	Uncoated	#37-415	€214,24 Prix sur Quantité	9 In Stock
10.00	10.00	0.50	VIS-EXT+ (350- 700nm)	#16-951	€257,50 Prix sur Quantité	5 In Stock
10.00	10.00	0.50	NIR+ (600- 1050nm)	#16-971	€257,50 Prix sur Quantité	2 In Stock
10.00	10.00	0.50	SWIR+ (900- 1700nm)	#16-991	€257,50 Prix sur Quantité	20+ In Stock
10.00	7.50	0.67	Uncoated	#37-414	€219,39 Prix sur Quantité	20+ In Stock
10.00	7.50	0.67	VIS-EXT+ (350- 700nm)	#22-989	€257,50 Prix sur Quantité	8 In Stock
10.00	7.50	0.67	NIR+ (600- 1050nm)	#22-990	€257,50 Prix sur Quantité	5 In Stock
10.00	7.50	0.67	SWIR+ (900- 1700nm)	#22-991	€257,50 Prix sur Quantité	4 In Stock
12.50	12.50	0.50	Uncoated	#37-417	€241,02 Prix sur Quantité	14 In Stock
12.50	12.50	0.50	VIS-EXT+ (350- 700nm)	#16-952	€284,28 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.50	12.50	0.50	NIR+ (600- 1050nm)	#16-972	€284,28 Prix sur Quantité	11 In Stock

12.50	12.50	0.50	SWIR+ (900-1700nm)	#16-992	€284,28 Prix sur Quantité	10 In Stock
12.50	9.50	0.66	Uncoated	#37-416	€246,17 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.50	9.50	0.66	VIS-EXT+ (350-700nm)	#22-754	€289,43 Prix sur Quantité	11 In Stock
12.50	9.50	0.66	NIR+ (600-1050nm)	#22-755	€289,43 Prix sur Quantité	7 In Stock
12.50	9.50	0.66	SWIR+ (900-1700nm)	#22-756	€289,43 Prix sur Quantité	5 In Stock
15.00	11.25	0.66	Uncoated	#37-419	€294,58 Prix sur Quantité	20+ In Stock
15.00	11.25	0.66	VIS-EXT+ (350-700nm)	#16-954	€337,84 Prix sur Quantité	20+ In Stock
15.00	11.25	0.66	NIR+ (600-1050nm)	#16-974	€316,21 Prix sur Quantité	7 In Stock
15.00	11.25	0.66	SWIR+ (900-1700nm)	#16-994	€337,84 Prix sur Quantité	14 In Stock
15.00	15.00	0.50	Uncoated	#37-420	€272,95 Prix sur Quantité	11 In Stock
15.00	15.00	0.50	VIS-EXT+ (350-700nm)	#16-953	€316,21 Prix sur Quantité	20+ In Stock
15.00	15.00	0.50	NIR+ (600-1050nm)	#16-973	€316,21 Prix sur Quantité	1 In Stock
15.00	15.00	0.50	SWIR+ (900-1700nm)	#16-993	€316,21 Prix sur Quantité	20+ In Stock
15.00	18.75	0.40	Uncoated	#37-421	€316,21 Prix sur Quantité	12 In Stock
15.00	18.75	0.40	VIS-EXT+ (350-700nm)	#22-992	€316,21 Prix sur Quantité	9 In Stock
15.00	18.75	0.40	NIR+ (600-1050nm)	#22-993	€316,21 Prix sur Quantité	Contact

15.00	18.75	0.40	SWIR+ (900-1700nm)	#22-994	€316,21 Prix sur Quantité	17 In Stock
15.00	22.50	0.33	Uncoated	#37-422	€272,95 Prix sur Quantité	Contact
15.00	22.50	0.33	VIS-EXT+ (350-700nm)	#22-995	€316,21 Prix sur Quantité	6 In Stock
15.00	22.50	0.33	NIR+ (600-1050nm)	#22-996	€316,21 Prix sur Quantité	20+ In Stock
15.00	22.50	0.33	SWIR+ (900-1700nm)	#22-997	€316,21 Prix sur Quantité	2 In Stock
15.00	9.00	0.83	Uncoated	#37-418	€374,92 Prix sur Quantité	20+ In Stock
15.00	9.00	0.83	VIS-EXT+ (350-700nm)	#22-757	€418,18 Prix sur Quantité	20+ In Stock
15.00	9.00	0.83	NIR+ (600-1050nm)	#22-758	€418,18 Prix sur Quantité	7 In Stock
15.00	9.00	0.83	SWIR+ (900-1700nm)	#22-759	€418,18 Prix sur Quantité	11 In Stock
20.00	12.50	0.80	Uncoated	#37-423	€406,85 Prix sur Quantité	14 In Stock
20.00	12.50	0.80	VIS-EXT+ (350-700nm)	#16-956	€450,11 Prix sur Quantité	20+ In Stock
20.00	12.50	0.80	NIR+ (600-1050nm)	#16-976	€450,11 Prix sur Quantité	1 In Stock
20.00	12.50	0.80	SWIR+ (900-1700nm)	#16-996	€450,11 Prix sur Quantité	5 In Stock
20.00	15.00	0.67	Uncoated	#37-424	€304,88 Prix sur Quantité	4 In Stock
20.00	15.00	0.67	VIS-EXT+ (350-700nm)	#22-998	€348,14 Prix sur Quantité	6 In Stock
20.00	15.00	0.67	NIR+ (600-1050nm)	#22-999	€348,14 Prix sur Quantité	10 In Stock

20.00	15.00	0.67	SWIR+ (900-1700nm)	#23-013	€348,14 Prix sur Quantité	12 In Stock
20.00	20.00	0.50	Uncoated	#37-425	€304,88 Prix sur Quantité	14 In Stock
20.00	20.00	0.50	VIS-EXT+ (350-700nm)	#16-955	€348,14 Prix sur Quantité	13 In Stock
20.00	20.00	0.50	NIR+ (600-1050nm)	#16-975	€348,14 Prix sur Quantité	20+ In Stock
20.00	20.00	0.50	SWIR+ (900-1700nm)	#16-995	€348,14 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	15.00	0.83	Uncoated	#37-426	€423,33 Prix sur Quantité	14 In Stock
25.00	15.00	0.83	VIS-EXT+ (350-700nm)	#16-962	€487,19 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	15.00	0.83	NIR+ (600-1050nm)	#16-982	€487,19 Prix sur Quantité	13 In Stock
25.00	15.00	0.83	SWIR+ (900-1700nm)	#17-002	€380,07 Prix sur Quantité	15 In Stock
25.00	18.75	0.66	Uncoated	#37-427	€331,66 Prix sur Quantité	9 In Stock
25.00	18.75	0.66	VIS-EXT+ (350-700nm)	#16-961	€396,55 Prix sur Quantité	13 In Stock
25.00	18.75	0.66	NIR+ (600-1050nm)	#16-981	€396,55 Prix sur Quantité	8 In Stock
25.00	18.75	0.66	SWIR+ (900-1700nm)	#17-001	€401,70 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	25.00	0.50	Uncoated	#37-428	€316,21 Prix sur Quantité	10 In Stock
25.00	25.00	0.50	VIS-EXT+ (350-700nm)	#16-960	€380,07 Prix sur Quantité	9 In Stock
25.00	25.00	0.50	NIR+ (600-1050nm)	#16-980	€380,07 Prix sur Quantité	20+ In Stock

25.00	25.00	0.50	SWIR+ (900-1700nm)	#17-000	€380,07 Prix sur Quantité	4 In Stock
25.00	31.25	0.40	Uncoated	#37-429	€316,21 Prix sur Quantité	14 In Stock
25.00	31.25	0.40	VIS-EXT+ (350-700nm)	#16-959	€380,07 Prix sur Quantité	14 In Stock
25.00	31.25	0.40	NIR+ (600-1050nm)	#16-979	€380,07 Prix sur Quantité	14 In Stock
25.00	31.25	0.40	SWIR+ (900-1700nm)	#16-999	€380,07 Prix sur Quantité	Contact
25.00	37.50	0.33	Uncoated	#37-430	€316,21 Prix sur Quantité	13 In Stock
25.00	37.50	0.33	VIS-EXT+ (350-700nm)	#16-958	€380,07 Prix sur Quantité	15 In Stock
25.00	37.50	0.33	NIR+ (600-1050nm)	#16-978	€380,07 Prix sur Quantité	8 In Stock
25.00	37.50	0.33	SWIR+ (900-1700nm)	#16-998	€380,07 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	50.00	0.25	Uncoated	#37-431	€316,21 Prix sur Quantité	Contact
25.00	50.00	0.25	VIS-EXT+ (350-700nm)	#16-957	€380,07 Prix sur Quantité	9 In Stock
25.00	50.00	0.25	NIR+ (600-1050nm)	#16-977	€380,07 Prix sur Quantité	Contact
25.00	50.00	0.25	SWIR+ (900-1700nm)	#16-997	€380,07 Prix sur Quantité	6 In Stock
30.00	17.50	0.86	Uncoated	#37-432	€482,04 Prix sur Quantité	4 In Stock
30.00	17.50	0.86	VIS-EXT+ (350-700nm)	#16-965	€556,20 Prix sur Quantité	10 In Stock
30.00	17.50	0.86	NIR+ (600-1050nm)	#16-985	€556,20 Prix sur Quantité	2 In Stock

30.00	17.50	0.86	SWIR+ (900-1700nm)	#17-005	€556,20 Prix sur Quantité	6 In Stock
30.00	22.50	0.66	Uncoated	#37-433	€401,70 Prix sur Quantité	14 In Stock
30.00	22.50	0.66	VIS-EXT+ (350-700nm)	#16-964	€465,56 Prix sur Quantité	12 In Stock
30.00	22.50	0.66	NIR+ (600-1050nm)	#16-984	€450,11 Prix sur Quantité	13 In Stock
30.00	22.50	0.66	SWIR+ (900-1700nm)	#17-004	€465,56 Prix sur Quantité	5 In Stock
30.00	30.00	0.50	Uncoated	#37-434	€385,22 Prix sur Quantité	16 In Stock
30.00	30.00	0.50	VIS-EXT+ (350-700nm)	#16-963	€450,11 Prix sur Quantité	4 In Stock
30.00	30.00	0.50	NIR+ (600-1050nm)	#16-983	€450,11 Prix sur Quantité	1 In Stock
30.00	30.00	0.50	SWIR+ (900-1700nm)	#17-003	€450,11 Prix sur Quantité	2 In Stock
40.00	25.00	0.80	Uncoated	#37-435	€618,00 Prix sur Quantité	2 In Stock
40.00	25.00	0.80	VIS-EXT+ (350-700nm)	#16-968	€679,80 Prix sur Quantité	12 In Stock
40.00	25.00	0.80	NIR+ (600-1050nm)	#16-988	€679,80 Prix sur Quantité	8 In Stock
40.00	25.00	0.80	SWIR+ (900-1700nm)	#17-010	€679,80 Prix sur Quantité	5 In Stock
40.00	30.00	0.66	Uncoated	#37-436	€508,82 Prix sur Quantité	13 In Stock
40.00	30.00	0.66	VIS-EXT+ (350-700nm)	#16-967	€571,65 Prix sur Quantité	17 In Stock
40.00	30.00	0.66	NIR+ (600-1050nm)	#16-987	€556,20 Prix sur Quantité	14 In Stock

40.00	30.00	0.66	SWIR+ (900-1700nm)	#17-009	€571,65 Prix sur Quantité	10 In Stock
40.00	40.00	0.50	Uncoated	#37-437	€492,34 Prix sur Quantité	20+ In Stock
40.00	40.00	0.50	VIS-EXT+ (350-700nm)	#16-966	€556,20 Prix sur Quantité	7 In Stock
40.00	40.00	0.50	NIR+ (600-1050nm)	#16-986	€556,20 Prix sur Quantité	4 In Stock
40.00	40.00	0.50	SWIR+ (900-1700nm)	#17-008	€556,20 Prix sur Quantité	6 In Stock
50.00	30.00	0.83	Uncoated	#37-438	€782,80 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.00	30.00	0.83	VIS-EXT+ (350-700nm)	#16-970	€844,60 Prix sur Quantité	3 In Stock
50.00	30.00	0.83	NIR+ (600-1050nm)	#16-990	€854,90 Prix sur Quantité	8 In Stock
50.00	30.00	0.83	SWIR+ (900-1700nm)	#17-012	€844,60 Prix sur Quantité	4 In Stock
50.00	37.50	0.66	Uncoated	#37-439	€597,40 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.00	37.50	0.66	VIS-EXT+ (350-700nm)	#16-969	€664,35 Prix sur Quantité	14 In Stock
50.00	37.50	0.66	NIR+ (600-1050nm)	#16-989	€664,35 Prix sur Quantité	13 In Stock
50.00	37.50	0.66	SWIR+ (900-1700nm)	#17-011	€664,35 Prix sur Quantité	4 In Stock
50.00	50.00	0.50	Uncoated	#37-440	€597,40 Prix sur Quantité	1 In Stock
50.00	50.00	0.50	VIS-EXT+ (350-700nm)	#23-021	€664,35 Prix sur Quantité	5 In Stock
50.00	50.00	0.50	NIR+ (600-1050nm)	#23-022	€664,35 Prix sur Quantité	Contact

50.00	50.00	0.50	SWIR+ (900- 1700nm)	#23-023	€664,35 Prix sur Quantité	4 In Stock
-------	-------	------	---------------------------	-------------------------	--	------------



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com