

[Tous les Produits](#) / [Caméras](#) / [Caméras Gigabit Ethernet](#)

Caméras uEye Warp10 10GigE IDS Imaging See More by [IDS Imaging Development Systems](#)



- Interface Ethernet 10GBASE-T (10GigE), vitesse 10 fois plus rapide que GigE
- Résolution jusqu'à 12,3 MP avec des taux d'images allant jusqu'à 98 images par seconde
- Compatibles avec les interfaces 1GigE, 2.5GigE et 5GigE

Spécifications

Caractéristiques du produit			
Fabricant:		IDS Imaging Development Systems	
Série de Caméras:		uEye+ WP	
Propriétés physiques et mécaniques			
Dimensions (mm):		60 x 75 x 94.5 (excludes connectors and lens mount)	
Logement:		Full	
Capteur			
Tampon d'Image:		2032	
Capteur:		Progressive Scan CMOS	
Type d'Obturbateur:		Global	
Profondeur de Pixel:		12 bit	
Machine Vision Standard:		GigE Vision	
Connectivité matérielle & interfaçage			
Interface:		10GigE (PoE)	
Alimentation d'Énergie:		Power over Ethernet (PoE) or via GPIO	
GPIOs:		1 Trigger Input, 1 Flash Output, 2 Fast Output	
Orientation du Port d'Interface:		Back Panel	
GPIO Connector Type:		12-pin M12 connector (Attend 216A-12MSR)	
Filetage & montage			
Filetage:		1/4-20 with Tripod Mount Adapter #16-017	
Environnement & durabilité			
Température d'Utilisation (°C):		0 to +55	
Température de Stockage (°C):		-20 to +60	

Informations techniques

Produits

Type	Type de Capteur	Résolution (MegaPixels)	Numéro de Modèle	Monture	Numéro de Stock	Prix	Achat
#73-555 Nouveau							
Monochrome Camera	2"	44.84	GV-77U5WP-M-GL	TFL-Mount		€7.820,00	Contact
					Nouveau Lancé sur notre site Web avant d'être publié au nouveau catalogue. Soyez le premier à en profiter !		
#73-556 Nouveau							
Color Camera	2"	44.84	GV-77U5WP-C-HQ	TFL-Mount		€7.930,00	Contact
					Nouveau Lancé sur notre site Web avant d'être publié au nouveau catalogue. Soyez le premier à en profiter !		
Color Camera	1.1"	12.30	GV-7000WP-C-HQ	C-Mount	#24-071	€3.455,00	1 In Stock
Monochrome Camera	1.1"	12.30	GV-7000WP-M-GL	C-Mount	#24-072	€3.455,00	Contact
Color Camera	2/3"	5.00	GV-7080WP-C-HQ	C-Mount	#24-073	€2.320,00	1 In Stock

Monochrome Camera	2/3"	5.00	GV-7080WP-M-GL	C-Mount	#24-074	€2.320,00	1 In Stock
Color Camera	1"	8.80	GV-7090WP-C-HQ	C-Mount	#24-075	€3.170,00	1 In Stock
Monochrome Camera	1"	8.80	GV-7090WP-M-GL	C-Mount	#24-076	€3.170,00	2 In Stock
Color Camera	1/1.8"	5.10	GV-79F0WP-C-HQ	C-Mount	#28-721	€2.265,00	1 In Stock
Monochrome Camera	1/1.8"	5.10	GV-79F0WP-M-GL	C-Mount	#28-722	€2.265,00	Contact
Color Camera	2/3"	8.13	GV-79J0WP-C-HQ	C-Mount	#28-723	€2.490,00	1 In Stock
Monochrome Camera	2/3"	8.13	GV-79J0WP-M-GL	C-Mount	#28-724	€2.490,00	1 In Stock
Color Camera	1/1.1"	12.42	GV-79L0WP-C-HQ	C-Mount	#28-725	€2.840,00	Contact
Monochrome Camera	1/1.1"	12.42	GV-79L0WP-M-GL	C-Mount	#28-726	€2.830,00	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com