

[Tous les Produits](#) / [Caméras](#) / [Caméras Gigabit Ethernet](#)

Caméras Teledyne FLIR/IIS Forge® 5GigE

See More by [Teledyne FLIR](#)

- Construites sur une toute nouvelle plateforme
- Mode rafale pour capturer des images à des vitesses allant jusqu'à 10 Gb/s dans la mémoire
- Conçues pour simplifier l'intégration OEM avec des caractéristiques telles que le PoE, une gestion thermique solide et un déclenchement opto-isolé



Spécifications

Caractéristiques du produit

Fabricant:	FLIR	Série de Caméras:	Forge
------------	------	-------------------	-------

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (g):	132	Logement:	Full
------------	-----	-----------	------

Capteur

Tampon d'Image:	500MB	Taille de Pixel, H x V (µm):	2.74 x 2.74
Capteur:	Progressive Scan CMOS	Type d'Obturateur:	Global
Profondeur de Pixel:	8/10/12 Bit	Machine Vision Standard:	GigE Vision v2.0

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:	5GigE (PoE)	Connecteur:	5GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:	Power Supply Required and Sold Separately: USA: #88-063 Europe: #88-063 Japan: #88-063 Korea: Not Available China: #88-063	GPIOs:	1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bidirectional, 1 non-isolated input
Synchronisation:	Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger	Orientation du Port d'Interface:	Back Panel
GPIO Connector Type:	6-pin Hirose (HR10)		

Filetage & montage

Monture:	C-Mount
----------	---------

Environnement & durabilité

Température de Stockage (°C):	-30 to +60
-------------------------------	------------

Informations techniques

Produits

Type	Numéro de Modèle	Type de Capteur	Résolution (MegaPixels)	Connecteur	Monture	Numéro de Stock	Prix	Achat
Color Camera	FG-P5G-50S4C-C	1/1.8"	5.00	5GigE, RJ45 with Screw Locks	C-Mount	#28-643	€1.250,00	4 In Stock
Monochrome Camera	FG-P5G-50S4M-C	1/1.8"	5.00	5GigE, RJ45 with Screw Locks	C-Mount	#28-644	€1.250,00	1 In Stock

[#74-639 Nouveau](#)



Nouveau

Monochrome Camera	FG-P5G-51S4M-C	1/1.8"	5.00	5GigE, RJ45 with Screw Locks	C-Mount	Lancé sur notre site Web avant d'être publié au nouveau catalogue. Soyez le premier à en profiter !	€1.650,00	1 In Stock
-------------------	----------------	--------	------	------------------------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------

[#74-650 Nouveau](#)



Nouveau

Color Camera	FG-P5G-120S6C-C	1/1.1"	12.40	5GigE, RJ45 with Screw Locks	C-Mount	Lancé sur notre site Web avant d'être publié au nouveau catalogue. Soyez le premier à en profiter !	€1.925,00	6 In Stock
--------------	-----------------	--------	-------	------------------------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------

[#74-652 Nouveau](#)

 Nouveau
Lancé sur
notre site
Web
avant d
être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

Monochrome Camera FG-P5G-120S6M-C 1/1.1" 12.40 5GigE, RJ45 with Screw Locks C-Mount €1.925,00 1 In Stock

 Nouveau
Lancé sur
notre site
Web
avant d
être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

Color Camera FG-P5G-161S7C-C 1.1" 16.10 5GigE, RJ45 with Screw Locks C-Mount €2.499,00 1 In Stock

 Nouveau
Lancé sur
notre site
Web
avant d
être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

Monochrome Camera FG-P5G-161S7M-C 1.1" 16.10 5GigE, RJ45 with Screw Locks C-Mount €2.499,00 1 In Stock

[#74-640 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

Color Camera FG-P5G-244S8C-C 1.2" 24.50 5GigE, RJ45 with Screw Locks C-Mount €3.200,00 1 In Stock

[#74-641 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

Monochrome Camera FG-P5G-244S8M-C 1.2" 24.50 5GigE, RJ45 with Screw Locks C-Mount €3.200,00 Contact



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com