


[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Filtres Optiques](#) / [Filtres Passe-Bande](#)

Filtres Passe-Bande de Fluorescence OD 8



- Blocage $\geq$ OD 8 et pic de transmission minimum de $>95\%$ dans la bande passante
- Conçus pour les fluorophores courants de la qPCR
- Filtres d'excitation et d'émission disponibles

Spécifications

Caractéristiques du produit

Applications Typiques:	qPCR
------------------------	------

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur (mm):	2.00 (Nominal)
Bords:	Painted opaque flat black


Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):	0 ±5		
Densité Optique OD:	≥8.0	Substrat:	BOROFLOAT®
Transmission Min. (%):	≥95	Traitement:	Hard Coated
Qualité de Surface:	60-40	Gamme de Blocage (nm):	350 - 850
Cone Half Angle (°):	5	Wavelength Accuracy (%):	±0.25

Environnement & durabilité


Température d'Utilisation (°C):	>100	Durabilité:	MIL-PRF-13830B
Durabilité Environnementale:	MIL-STD-810E, SECTION 507.3, PROCEDURE III - AGGRAVATED CYCLE, 10 CYCLES	Coating Solubility and Cleaning:	MIL-C-48497A, IMMERSION IN ACETONE AND ALCOHOL

Informations techniques




Overlay FAM Absorption & Emission with Excitation and Emission Filters

Overlay HEX Absorption & Emission with Excitation and Emission Filters




Overlay HEX Absorption and Emission with Excitation and Emission Filters

Overlay ROX Absorption & Emission with Excitation and Emission Filters



Overlay ROX Absorption and Emission with Excitation and Emission

Overlay Cy5 Absorption and Emission with Excitation and Emission Filters



Overlay Cy5 Absorption and Emission with Excitation and Emission Filters

Produits

Dia. (mm)	Dimensions (mm)	CWL (nm)	FWHM (nm)	Transmission Min. (%)	Fluorophore Compatible	Numéro de Stock	Prix	Achat
-	6.0 x 6.0	475.00	30.00	≥95	FAM Excitation	#26-716	€195,70	20+ In Stock
-	6.0 x 6.0	521.00	20.00	≥95	FAM Emission	#26-717	€195,70	20+ In Stock
-	6.0 x 6.0	528.00	20.00	≥95	HEX Excitation	#26-718	€195,70	20+ In Stock
-	6.0 x 6.0	568.00	22.00	≥95	HEX Emission	#26-719	€195,70	20+ In Stock
-	6.0 x 6.0	570.00	20.00	≥95	ROX Excitation	#26-720	€195,70	20+ In Stock
-	6.0 x 6.0	615.00	38.00	≥95	ROX Emission	#26-721	€195,70	20+ In Stock
-	6.0 x 6.0	632.00	18.00	≥95	Cy5 Excitation	#26-722	€195,70	20+ In Stock
-	6.0 x 6.0	670.00	25.00	≥95	Cy5 Emission	#26-723	€195,70	20+ In Stock
12.50	-	475.00	30.00	≥95	FAM Excitation	#26-706	€391,40	20+ In Stock
12.50	-	521.00	20.00	≥95	FAM Emission	#26-707	€391,40	20+ In Stock
12.50	-	528.00	20.00	≥95	HEX Excitation	#26-708	€391,40	20+ In Stock
12.50	-	568.00	22.00	≥95	HEX Emission	#26-709	€391,40	20+ In Stock
12.50	-	570.00	20.00	≥95	ROX Excitation	#26-710	€391,40	20+ In Stock
12.50	-	615.00	38.00	≥95	ROX Emission	#26-711	€391,40	20+ In Stock
12.50	-	632.00	18.00	≥95	Cy5 Excitation	#26-712	€391,40	20+ In Stock
12.50	-	670.00	25.00	≥95	Cy5 Emission	#26-713	€391,40	20+ In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com