

[Tous les Produits](#) / [Lasers](#) / [Sources Laser](#) / [Lasers pour la Métrologie](#)

Lasers Hélium-Néon Lumentum



- Faible bruit
- Alimentation autonome
- Dimension petite et compacte



Spécifications

Caractéristiques du produit			
Temps d'Échauffement (minutes):		10.00	Remarque: For Use in European Markets that Utilize 220V or Requires a 110V to 220V Inversion
Fabricant:		Lumentum	
Durée de Vie d'Utilisation (heures):		12,000	
Propriétés physiques et mécaniques			
Dimensions (pouces):		2.50 x 2.00 x 7.00	
Poids (lbs):		1.20	
Propriétés optiques			
Mode Spatial:		>95% TEM ₀₀	
Longueur d'Onde (nm):		632.80	Tolérance Diamètre du Faisceau (%): ±3
Tolérance Divergence de Faisceau (%):		±3	Diamètre du Faisceau (mm): 0.48
Divergence de Faisceau (mrad):		1.7	Couleur: Red
Electrical			
Stabilité de Puissance (%):		±2.5	Bruit RMS: 30 Hz - 10 MHz: 1.0%
Espace Longitudinal, Nominal (MHz):		1090	
Connectivité matérielle & interfaçage			
Alimentation d'Énergie:		Power Supply Required and Sold Separately: USA: #11-378 Europe: #35-224 Japan: Not Available Korea: Not Available China: #11-378	
Type de Sortie:		Free Space	Tension d'Entrée (V): 220

Informations techniques

Produits

Longueur d'Onde (nm)	Puissance de Sortie (mW)	Diamètre du Faisceau (mm)	Divergence de Faisceau (mrad)	Polarisation	Espace Longitudinal, Nominal (MHz)	Numéro de Stock	Prix	Achat
632.80	>0.5	0.48	1.7	Random	1090	#61-382	€1.315,00	2 In Stock
632.80	>0.5	0.48	1.7	500:1	1090	#61-360	€1.435,00	Contact
632.80	>0.8	0.48	1.7	Random	1090	#61-373	€1.260,00	5 In Stock
632.80	>0.8	0.48	1.7	500:1	1090	#61-374	€1.315,00	Contact



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com