

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Miroirs Optiques](#) / [Miroirs Spécialisés](#)

Miroirs Chauds UV



- Transmettent 80% de la Lumière UV et Visible
- Reflètent 70% de la Lumière IR
- [Contactez-nous](#) pour obtenir des tailles sur mesure

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur (mm): 3.00 ±0.2

Ouverture Utile (%): 90

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°): 0

Traitement: Hot Mirror, 0°

Substrat: [Fused Silica](#) (Corning 7980)

Qualité de Surface: 80-50



Spécification du Traitement:
 $R_{avg} > 70\% @ 800 - 1050nm$
 $T_{avg} > 80\% @ 245 - 460nm$

Gamme de Longueur d'Onde (nm): 245 - 1050

Planéité de Surface (P-V): 3 - 5λ

Type de Traitement: Dielectric

Informations techniques



Produits

AOI (°)	Dia. (mm)	Dimensions (mm)	Épaisseur (mm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
0	25.00	-	3.00	#46-587	€155,53 Prix sur Quantité	20+ In Stock
0	-	25.0 x 25.0	3.00	#46-588	€155,53 Prix sur Quantité	7 In Stock
0	50.00	-	3.00	#46-589	€237,93 Prix sur Quantité	13 In Stock
0	-	50.0 x 50.0	3.00	#46-590	€237,93 Prix sur Quantité	20+ In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com