

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Optiques de Polarisation](#) / [Lames à Retard](#) / [Lames d'Onde en Polymère](#)

Lames à Retard Achromatiques de Précision





- Large bande spectrale
- Précision de retard de $\lambda/100$
- Retard de $\lambda/4$ et de $\lambda/2$

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques				
Ouverture Utile CA (mm):		10.16	Diamètre (mm):	25.40
Épaisseur (mm):		6.35 ±0.508	Tolérance Dimensionnelle (mm):	±0.127
Construction:		Birefringent Polymer Stack		
Propriétés optiques				
Substrat:		N-BK7		
Réflexion (%):		0.5	Qualité de Surface:	40-20
Front d'Onde Transmis, P-V:		λ/4 @ 632.8nm	Tolérance de Retard:	λ/100
Déviation de Faisceau (arcmin):		1.00	Damage Threshold, By Design:	500 W/cm²
Filetage & montage				
Épaisseur de Monture (mm):			6.35	
Environnement & durabilité				
Température d'Utilisation (°C):			-20 to +50	

Informations techniques



Produits

Retard	Gamme de Longueur d'Onde (nm)	CA (mm)	Dia. (mm)	Type	Qualité de Surface	Numéro de Stock	Prix	Achat
$\lambda/2$	485 - 630	10.16	25.40	Achromatic Waveplate	40-20	#49-227	€1.179,35 Prix sur Quantité	2 In Stock
$\lambda/2$	630 - 835	10.16	25.40	Achromatic Waveplate	40-20	#49-228	€1.179,35 Prix sur Quantité	1 In Stock
$\lambda/2$	735 - 985	10.16	25.40	Achromatic Waveplate	40-20	#49-229	€1.179,35 Prix sur Quantité	1 In Stock
$\lambda/4$	485 - 630	10.16	25.40	Achromatic Waveplate	40-20	#49-232	€1.179,35 Prix sur Quantité	Contact
$\lambda/4$	630 - 835	10.16	25.40	Achromatic Waveplate	40-20	#49-233	€1.179,35 Prix sur Quantité	1 In Stock
$\lambda/4$	735 - 985	10.16	25.40	Achromatic Waveplate	40-20	#49-234	€1.179,35 Prix sur Quantité	1 In Stock
$\lambda/4$	920 - 1240	10.16	25.40	Achromatic Waveplate	40-20	#49-235	€1.179,35 Prix sur Quantité	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com