

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Lentilles Optiques](#) / [Lentilles Asphériques](#) / [Lentilles Asphériques pour l'Infrarouge](#)

TECHSPEC®

Lentilles Asphériques en Fluorure de Calcium (CaF₂)



- Options de longueur d'onde de conception de 266 nm ou 4 µm
- Transmission élevée de 200 nm à 7 µm
- Fraisage au diamant pour une grande précision de surface
- Substrat de CaF₂ de qualité vacuum UV

Spécifications


Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):	25.00 +0.00/-0.10	Centrage (arcmin):	<1
Ouverture Utile CA (mm):	22.50	Bords:	Diamond Turned

Propriétés optiques

Substrat:	Calcium Fluoride (CaF ₂) Vacuum UV Grade	Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:	λ/6
Traitement:	Uncoated	Qualité de Surface:	60-40
Gamme de Longueur d'Onde (nm):	200 - 7000		

Informations techniques



Produits

Dia. (mm)	EFL (mm)	NA	Traitement	DWL asphérique	Numéro de Stock	Prix	Achat
25.00	20.00	0.63	Uncoated	266	#13-462	€664,35 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	25.00	0.50	Uncoated	266	#13-463	€540,75 Prix sur Quantité	4 In Stock
25.00	50.00	0.25	Uncoated	266	#13-464	€540,75 Prix sur Quantité	2 In Stock
25.00	20.00	0.63	Uncoated	4000	#13-465	€664,35 Prix sur Quantité	3 In Stock
25.00	25.00	0.50	Uncoated	4000	#13-466	€540,75 Prix sur Quantité	Contact
25.00	50.00	0.25	Uncoated	4000	#13-467	€540,75 Prix sur Quantité	2 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com