

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Séparateurs de Faisceau](#) / [Lames Séparatrices de Faisceau](#)

## Pellicules Séparatrices Infrarouges (IR)



- Rapport R/T moyen de 45/55 de 3 à 5  $\mu\text{m}$
- Aucune image fantôme due aux réflexions sur la surface arrière
- Éliminent le déplacement du faisceau
- Des [Pellicules Séparatrices](#) pour le VIS-NIR sont également disponibles

### Spécifications




#### Propriétés physiques et mécaniques

|                                              |             |                  |                         |
|----------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|
| <b>Construction:</b>                         | Pellicle    | <b>Logement:</b> | Black Anodized Aluminum |
| <b>Épaisseur (<math>\mu\text{m}</math>):</b> | 2 +0.3/-0.2 |                  |                         |

#### Propriétés optiques

|                                              |                       |                                                 |                |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>Traitement:</b>                           | Dielectric            |                                                 |                |
| <b>Spécification du Traitement:</b>          | 45/55 @ 3000 - 5000nm | <b>Indice de Réfraction (<math>n_d</math>):</b> | 1.5            |
| <b>Rapport Réflexion/Transmission (R/T):</b> | 45/55                 | <b>Substrat:</b>                                | Nitrocellulose |
| <b>Qualité de Surface:</b>                   | 40-20                 | <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b>           | 3000 - 5000    |

## Informations techniques



## Produits

| Dia.<br>(mm) | CA<br>(mm) | Substrat       | Rapport<br>Réflexion/Transmission<br>(R/T) | Gamme<br>de<br>Longueur<br>d'Onde<br>(nm) | Numéro<br>de<br>Stock   | Prix                                           | Achat      |
|--------------|------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 19.05        | 12.7       | Nitrocellulose | 45/55                                      | 3000 -<br>5000                            | <a href="#">#19-280</a> | €243,08<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>   | 2 In Stock |
| 34.90        | 25.4       | Nitrocellulose | 45/55                                      | 3000 -<br>5000                            | <a href="#">#19-281</a> | €250,29<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>   | Contact    |
| 63.50        | 50.8       | Nitrocellulose | 45/55                                      | 3000 -<br>5000                            | <a href="#">#19-282</a> | €326,51<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>   | Contact    |
| 88.90        | 76.2       | Nitrocellulose | 45/55                                      | 3000 -<br>5000                            | <a href="#">#19-283</a> | €418,18<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>   | 1 In Stock |
| 114.30       | 101.6      | Nitrocellulose | 45/55                                      | 3000 -<br>5000                            | <a href="#">#19-284</a> | €659,20<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>   | 6 In Stock |
| 165.10       | 152.4      | Nitrocellulose | 45/55                                      | 3000 -<br>5000                            | <a href="#">#19-285</a> | €1.086,65<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | Contact    |



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK  
Téléphone: 1-800-363-1992 :  
[www.edmundoptics.com](http://www.edmundoptics.com)