


[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Lentilles Optiques](#) / [Lentilles Biconvexes \(DCX\)](#)

Lentilles Sphériques de Meilleure Forme



- Conception asymétrique pour une mise au point précise et une petite taille de spot
- Substrat de silice fondue non traitée avec une qualité de surface de 10-5
- Idéales pour les applications laser de forte puissance

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Centrage (arcmin): <1

Biseau: Protective as needed

Propriétés optiques

Traitement:	Uncoated	Substrat:	Fused Silica
Qualité de Surface:	10-5	Power (P-V) @ 632.8nm:	1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:	λ/4	Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm):	587.6
Gamme de Longueur d'Onde (nm):	200 - 2200	Conjugate Distance:	Infinite

Informations techniques

Produits

Dia. (mm)	EFL (mm)	BFL (mm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
12.50	20.00	17.80	#22-563	€166,86 Prix sur Quantité	14 In Stock
12.50	25.00	22.79	#22-564	€166,86 Prix sur Quantité	9 In Stock
12.50	40.00	38.65	#22-565	€166,86 Prix sur Quantité	13 In Stock
12.50	50.00	48.81	#22-566	€166,86 Prix sur Quantité	12 In Stock
25.00	40.00	35.06	#22-569	€209,09 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	50.00	45.02	#22-570	€209,09 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	75.00	72.76	#22-571	€209,09 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	100.00	98.31	#22-572	€209,09 Prix sur Quantité	15 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com