

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Optiques de Polarisation](#) / [Polariseurs Linéaires](#) / [Polariseurs Absorbants \(Dichroïques\)](#) / [Films Polarisants en Polymère](#)

Film Polarisant Linéaire pour l'Ultraviolet (UV)



- Transmission UV élevée de 325 à 400 nm
- Contraste de 1000:1 de 325 à 400 nm, contraste de 6000:1 de 400 à 750 nm
- Substrat polymère mince et polyvalent

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Construction:	Polarizing Film
---------------	-----------------

Propriétés optiques

Traitement:	Uncoated		
Rapport d'Extinction:	1000:1 (avg @ 325nm-400nm) 6000:1 (avg @ 400nm-750nm)	Substrat:	CTA (Cellulose Triacetate)
Gamme de Longueur d'Onde (nm):	320 - 750	Transmission, Single (%):	39 (325nm-400nm)
Transmission, Crossed (%):	0.04 (325nm-400nm)		

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):	Heat Resistance: 70°C dry Cold Resistance: -20°C
Température de Stockage (°C):	15 - 25

Informations techniques

Produits

Dia. (mm)	Dimensions (mm)	Épaisseur (mm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
10.00	-	0.19	#72-678	€30,90 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.00	-	0.19	#72-679	€35,02 Prix sur Quantité	10 In Stock
-	12.5 x 12.5	0.19	#25-112	€35,02 Prix sur Quantité	5 In Stock
20.00	-	0.19	#72-680	€42,23 Prix sur Quantité	7 In Stock
25.00	-	0.19	#72-681	€49,44 Prix sur Quantité	10 In Stock
-	25.0 x 25.0	0.19	#25-111	€49,44 Prix sur Quantité	11 In Stock
50.00	-	0.19	#72-682	€126,69 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	50.0 x 50.0	0.19	#25-110	€126,69 Prix sur Quantité	8 In Stock
-	75.0 x 75.0	0.19	#25-109	€248,23 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	150.0 x 150.0	0.19	#25-108	€767,35 Prix sur Quantité	5 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com