



TECHSPEC® Lentille Plan-Convexe Traitée VIS-EXT, 15 mm de dia. x 60 mm FL



UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses



Stock #18-222 **8 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €155^{.53}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€155,53 prix unitaire
Qté 6-25	€124,63 prix unitaire
Qté 26-49	€116,39 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Plano-Convex Lens

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):

15.00 -0.025

Centrage (arcmin):

<1

Épaisseur Centrale CT (mm):

3.00 ±0.10

Épaisseur au Bord ET (mm):

1.96

Ouverture Utile CA (mm):

14

Biseau:

Protective as needed

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):

60.00 @ 587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):

57.94

Traitement:

MS-EXT (350-700nm)

Spécification du Traitement:

R_{avg} <0.5% @ 350 - 700nmSubstrat:

Fused Silica (Corning 7980)

Qualité de Surface:

40-20

Power (P-V) @ 632.8nm:

3 Rings

Irregularity (P-V) @ 632.8nm:

0.5 Rings

Tolérance Distance Focale (%):

±1

Rayon R₁ (mm):

27.51

f#:

4

Ouverture Numérique NA:

0.13

Gamme de Longueur d'Onde (nm):

350 - 700

Damage Threshold, By Design: 5 J/cm² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme

Certificate of Conformance:

Visionner

Reach 235:

Conforme

DESCRIPTION PRODUIT

- Traitées AR pour procurer une réflexion <0,5% par surface de 350 à 700 nm
- Substrat en silice fondue de précision
- Diverses options de traitement : [non traitées](#), [MgF₂](#), [UV-AR](#), [UV-VIS](#), [VIS-NIR](#), [VIS 0°](#), [YAG-BBAR](#), [NIR I](#) et [NIR II](#)


Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Silice Fondue UV Traitées MS-EXT TECHSPEC® présentent des spécifications de précision et une variété d'options de traitement sur un substrat à large bande. La silice fondue est couramment utilisée dans des applications allant de l'ultraviolet (UV) au proche infrarouge (NIR). Son faible indice de réfraction, son faible coefficient de dilatation thermique et sa faible teneur en inclusions la rendent idéale pour les applications laser et les conditions environnementales difficiles. Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Silice Fondue UV Traitées MS-EXT TECHSPEC® présentent des spécifications de centrage et de diamètre à la pointe de l'industrie, ce qui les rend idéales pour l'intégration dans des applications d'imagerie et de mesure exigeantes. Ces lentilles sont dotées d'un traitement MS-EXT afin d'augmenter leurs performances dans le domaine visible.

INFORMATIONS TECHNIQUES

FUSED SILICA

Uncoated Fused Silica


**Uncoated fused silica
Typical Transmission**



Typical transmission of a 3mm thick, uncoated fused silica window across the UV - NIR spectra.

[Click Here to Download Data](#)

**Fused Silica with MgF₂ Coating
Typical Transmission**




Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with MgF₂ (400-700nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:

$R_{avg} \leq 1.75\% @ 400 - 700\text{nm (N-BK7)}$

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

[Click Here to Download Data](#)

**Fused Silica with UV-AR Coating
Typical Transmission**



Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with UV-AR (250-425nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:

$R_{abs} \leq 1.0\% @ 250 - 425\text{nm}$


$R_{avg} \leq 0.75\% @ 250 - 425\text{nm}$

$R_{avg} \leq 0.5\% @ 370 - 420\text{nm}$

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

[Click Here to Download Data](#)

**Fused Silica with UV-VIS Coating
Typical Transmission**



Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with UV-VIS (250-700nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:


$R_{abs} \leq 1.0\% @ 350 - 450\text{nm}$

$R_{avg} \leq 1.5\% @ 250 - 700\text{nm}$


Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

[Click Here to Download Data](#)


**Fused Silica with VIS-EXT Coating
Typical Transmission**




Fused Silica with VIS-NIR Coating Typical Transmission




Fused Silica with VIS 0° Coating Typical Transmission




Fused Silica with YAG-BBAR Coating Typical Transmission




Fused Silica with NIR I Coating Typical Transmission





The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:
 $R_{avg} \leq 0.5\% @ 600 - 1050nm$
 Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.
[Click Here to Download Data](#)

Fused Silica with NIR II Coating Typical Transmission



Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with NIR II (750 - 1550nm) coating at 0° AOI.
 The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:
 $R_{abs} \leq 1.5\% @ 750 - 800nm$
 $R_{abs} \leq 1.0\% @ 800 - 1550nm$
 $R_{avg} \leq 0.7\% @ 750 - 1550nm$
 Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.
[Click Here to Download Data](#)

SUR MESURE

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).