

TECHSPEC[®] Substrat de Fenêtre Laser N-BK7 non Traité, 38,1 mm de dia, 6,35 mm d'épaisseur



TECHSPEC[®] Uncoated Laser Window Substrates

Stock **#11-450** 20+ In Stock

-

1

+

€207⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€207,00 prix unitaire
Qté 6-25	€186,00 prix unitaire
Qté 26-49	€169,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Laser Window Substrate

Type:

Glass	Type of Window:
Propriétés physiques et mécaniques	
34.29	Ouverture Utile CA (mm):
38.10 +0.00/-0.10	Diamètre (mm):
6.35 ±0.20	Épaisseur (mm):
<3	Parallélisme (arcmin):
Protective as needed	Biseau:
90	Ouverture Utile (%):
Fine Ground	Bords:
Propriétés optiques	
Uncoated	Traitement:
N-BK7	Substrat: 
1.516	Indice de Réfraction (n _d):
10-5	Qualité de Surface:
64.17	Nombre d'Abbe (v _d):
200 - 2200	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
λ/10	Planéité de Surface (P-V):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 219:
Visionner	Certificate of Conformance:

DESCRIPTION PRODUIT

- Qualité de surface jusqu'à 10-5 et planéité de surface jusqu'à λ/10
- Matériau de silice fondue ou de N-BK7
- Tailles impériales standard pour les solutions de remplacement direct
- Versions Traitées Raie Laser disponibles
- Substrats de Miroirs Laser également disponibles

Les substrats de fenêtre laser non traités TECHSPEC® sont des substrats de fenêtre de qualité laser conçus pour être utilisés dans des applications laser exigeantes. Ces substrats pour fenêtres laser sont fabriqués soit à partir de silice fondue pour les applications laser de haute puissance qui nécessitent une excellente stabilité thermique soit ou à partir de N-BK7 pour les applications laser plus sensibles aux coûts. Les substrats de fenêtre laser en silice fondue ainsi qu'en N-BK7 présentent une planéité de surface de précision de λ/10 et une qualité de surface de 10-5, minimisant ainsi la perturbation aux faisceaux transmis. Les Substrats de Fenêtre Laser non Traités TECHSPEC® sont disponibles en dimensions impériales standard de 12,7 à 50,8 mm de diamètre pour faciliter le remplacement direct dans les systèmes laser existants. Des options dimensionnelles et de traitement sur mesure sont disponibles, veuillez nous contacter pour des demandes personnalisées.

SUR MESURE

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos capacités de fabrication sur mesure ou soumettre une demande ici.

MONTURES COMPATIBLES