


40mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique



Optic Component Mounts

Stock **#64-566** **20+ In Stock**

-

1

+

€31⁴²

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€31,42 prix unitaire
Qté 10+	€28,33 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Fixed

Type:


Type d'Optique:

Circular	
Propriétés physiques et mécaniques	
36.0	Ouverture Utile CA (mm):
60.0	Diamètre Externe (mm):
18.00	Épaisseur (mm):
Black Anodized Aluminum	Construction:
12.00	Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
Filetage & montage	
40.0	Taille des optiques compatibles (mm):
M6 x 1.0, 1/4-20	Compatible Post:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

DESCRIPTION PRODUIT

- Simple configuration de montage
 - Conception en aluminium anodisé noir
 - Configurations métriques et impériales
 - [Tiges](#) et [supports de tiges](#) requis pour le montage
- Ces Montures Optiques sont conçues pour maintenir des lentilles, filtres, miroirs et autres composants optiques. L'anneau des retenue inclut sécurise le composant en position. Les Montures Optriques nécessited les [tiges](#) et [supports de tiges](#) (non inclus) pour le montage à des tables optiques. Les montures acceptent des tiges impériales (1/4-20) et métriques (M6). Ces montures son fabriquées en aluminium anodisé noir dans un arrangement de monture simple.

INFORMATIONS TECHNIQUES



Maximum Optic Diameter	Clear Aperture (CA)	Mount Diameter A	B	Maximum Optic Thickness T1	Mount Thickness T2	Stock No.
5	4	30	13.5	5.7	12	#64-551
6	5	30	13.5	5.7	12	#64-552
9	6	30	13.5	6	12	#64-553
10	7	30	13.5	6	12	#64-554
12	9	35	16.0	10	16	#64-555
12.7	9.5	35	16.0	10	16	#64-556
15	12	35	16.0	10	16	#64-557
18	15	40	19.0	12	18	#64-558
20	17	40	19.0	12	18	#64-559

25	22	45	21.5	10	16	#64-560
25.4	22	45	21.5	10	16	#64-561
25.4	22	45	21.5	13	19	#65-562
30	26	50	24.0	6	12	#64-563
30	26	50	24.0	12	18	#64-564
38.1	34	60	29.0	12	18	#64-565
40	36	60	29.0	12	18	#64-566
50	46	70	34.0	12	18	#64-567
50	46	70	34.0	18	24	#64-568
50.8	46	70	34.0	12	28	#64-569
76.2	71	100	49	20	26	#64-570

