


Cube Séparateur Polarisant, 12,7 mm, 392 nm



Stock **#72-216** NOUVEAU CONTACT

-

1

+

€509^{,85}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€509,85 prix unitaire
Qté 5+	€432,60 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Type:
Linear Polarizer

Propriétés physiques et mécaniques

Protective as needed	Biseau:
>90	Ouverture Utile CA (mm):
Cube	Construction:
12.7 x 12.7 x 12.7 +0.0/-0.3	Dimensions (mm):

Propriétés optiques

<3	Déviati <u>o</u> n de Faisceau (arcmin):
392	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
>1000:1	Rapport d'Extinction:
>96	Transmission Polarisation-P (%):
>99,5	Réflexion pour Lumière S-Polarisée (%):
Fused Silica	Substrat: ☐
λ/6 @ 632.8nm	Planéité de Surface (P-V):
20-10	Qualité de Surface:
392 - 399	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

DESCRIPTION PRODUIT

- Idéaux pour les applications de pièges à ions et d'atomes neutres
- Gamme de longueurs d'onde spécifiques aux applications, de 366 nm à 815 nm
- Qualité de surface de 20-10 pour réduire les pertes en cas de signaux à faible luminosité

Les Cubes Séparateurs de Faisceau Polarisants pour l'Informatique Quantique sont idéaux pour être utilisés dans l'informatique quantique par ions piégés, à optique linéaire et à atomes neutres, et pour les applications de cryptographie quantique et de communication. Ces séparateurs de faisceau sont disponibles dans une gamme de longueurs d'onde couramment utilisées et spécifiques à l'application dans le spectre UV à NIR couvrant les principales longueurs d'onde des niveaux d'énergie des ions couramment utilisés (ytterbium/strontium/calcium) pour fournir une excitation de Rydberg, un refroidissement Doppler et d'autres opérations telles que les effets Raman, le piégeage d'ions et autres...

Ils offrent une réflexion de >99,5% de la lumière polarisée S et une transmission de >96% de la lumière polarisée P. Avec une construction cubique compacte de 12,7 mm, ces séparateurs de faisceau peuvent être facilement intégrés dans des applications de table ou des dispositifs OEM et contribuent à économiser de l'espace dans le système. Les Cubes Séparateurs de Faisceau Polarisants pour l'Informatique Quantique possèdent un substrat en silice fondue offrant une faible sensibilité à la température, et d'un traitement AR pour une transmission maximale à la longueur d'onde de conception afin d'assurer des performances optimales avec des signaux à faible luminosité. Ces séparateurs de faisceau sont dotés de prismes à angle droit de précision qui garantissent une planéité de surface de λ/6 et une qualité de surface de 20-10. Les Lames à Retard de Demi-Onde pour l'Informatique Quantique sont également disponibles, et des longueurs d'onde personnalisées sont disponibles pour les deux.