


TECHSPEC<sup>®</sup> Film Polarisant Linéaire (XP42HE-40), 50 mm de dia.



Stock #71-896 NOUVEAU 14 In Stock

-

1

+

€46<sup>,35</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-10          | €46,35 prix unitaire             |
| Qté 11+           | €37,08 prix unitaire             |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Linear Polarizer

Type:

Remarque:

Polarization axis can be identified as follows:

Circular Parts - Parallel to direction of notch on polarizer  
Square Parts - Parallel to mark on protective film  
Rectangular Parts - Parallel to first listed dimension

Propriétés physiques et mécaniques

50.00 +0/-0.5      Diamètre (mm):

0.40 +/- 0.05      Épaisseur (mm):

Polarizing Film      Construction:

Propriétés optiques

30,000:1 (Nominal at 555nm)      Rapport d'Extinction:

Polymer Film XP42HE-40      Substrat:

Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)  
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)  
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)      Transmission (%):

420 - 700      Gamme de Longueur d'Onde (nm):

>99.99% (nominal at 555nm)      Efficacité de la polarisation (%):

Environnement & durabilité

-10 to +60      Température d'Utilisation (°C):

Conformité réglementaire

Conforme      RoHS 2015:

Visionner      Certificate of Conformance:

Conforme      REACH 241:

DESCRIPTION PRODUIT

- Rapport d'extinction exceptionnel de 30.000:1
- Transmission excellente de 420 à 700 nm
- Disponible dans une gamme de tailles
- Tailles sur mesure proposées

Le Film Polarisant à Contraste Ultra-Élevé (XP42HE) TECHSPEC est conçu pour produire un rapport de contraste de 30.000:1 de 420 à 700 nm avec une excellente transmission de 42,6%. Ces films polarisants sont disponibles dans des géométries rectangulaires de différentes tailles. Le Film Polarisant à Contraste Ultra-Élevé (XP42HE) TECHSPEC est facilement découpé aux géométries requises à l'aide d'outils de coupe courants pour l'intégration en système. En outre, la version 500 x 1000 mm (#71-907) est disponible avec un dos adhésif pour faciliter l'incorporation dans diverses applications. Ces films polarisants sont idéaux pour les applications d'imagerie, de métrologie et de microscopie où la sensibilité au contraste est primordiale.